


20
19



Lakování ionizovaným dusíkem – linka AFOTEK

➤ Rozměr lakovacího rámu: **110 × 90** cm

➤ Počet rámu: **107**

➤ Vzdálenost rámu od sebe: **140** cm

➤ Rychlost linky: **65–200** cm/min

➤ Lakování **1K** a **2K**
vodou ředitelnými barvami

➤ Sušení:
30-60min, max. **90** °C


➤ Vzduchotechnika
rekuperace vzduchu

➤ Lakování dusíkem



Plošné lakování FLATBED – linka SPMA

- Rozměr lakovacího rámu:
128 × **64** cm
- Rychlost linky:
76 s/rám - při sušení 35 min.
- Lakování **1K** a **2K** vodou
ředitelnými barvami
- Sušení:
30-60min, max. **90** °C
- Odvětrávaná kabina
- Ožeh dílů



Technologie lakování

Čištění dílů kapalným CO₂

- Automatická a ruční ionizace dílů před lakováním
- Lakování dusíkem

Nízkotlaká plazma

- Aktivace povrchu plastových dílů
- Lakování materiálů, které nejsou běžně určené k lakování



Ruční lakovací box

- Temperace boxu a sušení dílů max. teplota **80 °C**
- Rozměr:
4 × 5 m



Standardní měřicí vybavení

- SaluTron ComBi D3 – tloušťka
- Micro Gloss S - lesk
- Multi Thermo A - teploměr
- Skleroskop - poškrábání
- Ford´s cup – DIN 4 a 6 mm
- Stereoskop mikroskop
- Adventurer Pro AV4102C – rovnováha

Děkujeme za pozornost

PLASTIKA a.s.
Kaplanova 2830
767 01 Kroměříž

Tel: +420 573 511 111
plastika@plastika.cz
www.plastika.cz